



Villáskulcs, col, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	610120 5
GTIN	4018754019748
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h	4,8 mm
Maximális pofaszélesség b1	23 mm
Maximális pofaszélesség b2	26 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Kulcsnyílás ₂	7/16 coll
Kulcs hossza L	155 mm
Kulcsnyílás ₁	3/8 coll
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok

szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs