



Dugókulcs készlet, Tartalom (db): 48



Rendelési adatok

Rendelés száma	630002 48
GTIN	4045197654571
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Minden alkatrész műanyag dobozban.

Kedvező árú kivitel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

48 darabos – 1/2 col: 14 dugókulcs fej 1/2 col, 6-szög 8 – 24 mm

3 mély fej 1/2 col, 6-szög 17 – 19 mm

2 gyújtógyertya fej 1/2 col 16 és 21 mm

1 kerepes hajtószár kioldóval 1/2 col

1 kardáncsukló 1/2 col

1 toldószár 1/2 col 125 mm

1 toldószár 1/2 col 250 mm / keresztmarkolat 1/2 col

1 hatszögműkulcs készlet markolatban 1,5 – 8 mm

1 csavarhúzó készlet Torx®-hoz markolatban TX9 – TX40

14 csillag-villáskulcs 6 – 19 mm

3 lapos csavarhúzó 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 Phillips csavarhúzó 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinált fogó 180 mm
1 vízpumpa fogó 250 mm
1 kalapács 300 g
Tárolás: Műanyag koffer (450×350×90 mm)

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög csavarhúzó
Tartalom (db)	48
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-24 mm
Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Műanyag patent Szín BLUE	630003 BLUE
Műanyag patent Szín RED	630003 RED