



Villáskulcs, Kulcsnyílások: 27X32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	610100 27X32
GTIN	4018754018055
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	27 mm
Maximális pofaszélesség b ₂	70 mm
Maximális pofamagasság h	10 mm
Kulcsnyílás ₂	32 mm
Maximális pofaszélesség b ₁	60 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	300 mm
Szabvány	DIN 3110
Szabvány	ISO 3318

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs