



## Dugókulcs készlet, Tartalom (db): 73



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630002 73
GTIN	4045197579119
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldósárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Minden alkatrész műanyag dobozban.

Kedvező árú kivitel.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Tartalom:

73 darabos – 3/8 col: 18 dugókulcs fej 3/8 col, 6-szög 6 – 24 mm

9 mély dugókulcs fej 3/8 col, 6-szög 8 – 24 mm

2 gyújtógyertya fej 3/8 col 16 és 21 mm

3 dugókulcs fej mágnessel 6; 8; 10 mm  
(6-szög E 6,3 szárral)

1 toldósár E 6,3 6-szögről 1/4 col négyszögre

1 toldósár E 6,3 6-szögről 3/8 col négyszögre

4 rátűzőkulcs belső 6-szöghöz 3 – 6 mm

3 rátűzőkulcs hornyoshoz 4; 5,5; 7 mm

2 rátűzőkulcs Phillips-hez PH1, PH2

2 rátűzőkulcs Pozidriv-hoz PZ1, PZ2

7 rátűzőkulcs Torx®-hoz TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
1 kerepes hajtószár kioldóval 3/8 col  
1 keresztmarkolat 3/8 col  
1 kardáncsukló 3/8 col  
2 toldószár 3/8 col, 75 és 225 mm  
1 toldószár 3/8 col 50 mm WobbleFix  
1 adapter 3/8 col – 1/4 col  
1 adapter 3/8 col – 1/2 col  
13 csillag-villáskulcs 6 – 19 mm  
Tárolás: Műanyag koffer (380×285×85 mm)

## Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Lapos-csavarhúzó
Tartalom (db)	73
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	6-24 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

Műanyag patent Szín RED	630003 RED
Műanyag patent Szín BLUE	630003 BLUE