



Villáskulcs, Kulcsnyílások: 13X15mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	610100 13X15
GTIN	4018754017829
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Figyelem!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 610600

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h	6 mm
Maximális pofaszélesség b2	35 mm
Kulcsnyílás ₁	13 mm
Maximális pofaszélesség b1	33 mm
Kulcsnyílás ₂	15 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	190 mm
Szabvány	DIN 3110
Szabvány	ISO 3318

Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs