



## Dugókulcs készlet, Tartalom (db): 82



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630002 82
GTIN	4045197185303
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Minden alkatrész műanyag dobozban.

Kedvező árú kivitel.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Tartalom:

82 darabos – 1/4; 1/2 col: 25 dugókulcs fej 1/4, 1/2 col, 6-szög 4 – 32 mm

1 csatlakozó szár 1/4 col 6-szögről 1/4 col 4-szögre

2 gyújtógyertya fej 1/2 col 16 és 21 mm

1 bit adapter 1/2 col 5/16 col bithez

4 bit TX40; TX45; TX50; TX55 Torx®-hoz

4 bit belső 6-szöghöz 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 bit hornyoshoz 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 bit Phillips-hez PH3; PH4

2 bit Pozidriv-hoz PZ3; PZ4

2 kerepes hajtószár kioldóval 1/4 col és 1/2 col

1 nyeles hajtószár 1/4 col

1 T-hajtószer 1/4 col  
 2 kardáncsukló 1/4, 1/2 col  
 4 toldószer 1/4, 1/2 col 50; 100; 125; 250 mm  
 1 rugalmas toldószer 1/4 col 150 mm  
 1 csúzófej 1/2 col  
 4 rátűzőkulcs 1/4 col, belső 6-szöghöz 3 – 6 mm  
 6 rátűzőkulcs 1/4 col, Torx®-hoz TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30  
 3 rátűzőkulcs 1/4 col, hornyoshoz 4; 5,5; 7 mm  
 2 rátűzőkulcs 1/4 col, Phillips-hez PH1, PH2  
 2 rátűzőkulcs 1/4 col, Pozidriv-hoz PZ1, PZ2  
 9 csillag-villáskulcs 8 – 22 mm  
 Tárolás: Műanyag koffer (380×285×85 mm)

## Műszaki leírás

Tartalom (db)	82
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Lapos-csavarhúzó
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-32 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-14 mm
Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

Műanyag patent Szín RED

630003 RED

Műanyag patent Szín BLUE

630003 BLUE