



Dugókulcs készlet, Tartalom (db): 148



Rendelési adatok

Rendelés száma	630002 148
GTIN	4045197608703
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Minden alkatrész műanyag dobozban.

Kedvező árú kivitel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

148 darabos – 1/4 col; 3/8 col; + 1/2 col: 30 dugókulcs fej 1/4, 1/2 col, 6-szög 4 – 32 mm

13 mély fej 1/4, 1/2 col, 6-szög 6 – 22 mm

13 dugókulcs fej 1/4, 3/8, 1/2 col, Torx®-hoz E4 – E22

2 gyújtógyertya fej 1/2 col 16 + 21 mm

1 adapter 1/2 – 3/8 col

1 bit adapter 1/2 col meghajtás, 5/16 col 6-szög

1 bit adapter 1/4 col meghajtás, 1/4 col 6-szög

1 toldószár, E 6,3 6-szögről 1/4 col négyszögre

15 bit 5/16 col (PH3; PH4; PZ3; PZ4; TX40 – TX60 Torx®-hoz, 8; 10; 12 mm belső hatszöghöz, 8; 10;

12 hornyoshoz)

32 darabos 1/4 col bit készlet műanyag dobozban

2 kerepes hajtószár kioldóval, 1/4 col és 1/2 col
 1 nyeles hajtószár 1/4 col
 2 keresztmarkolat 1/4, 1/2 col
 2 kardáncsukló 1/4, 1/2 col
 4 toldószár 1/4, 1/2 col 50, 100, 125, 250 mm
 3 hajlított hatszögkulcs 1,5– 2,5 mm
 9 csillag-villáskulcs 8 – 22 mm
 3 lapos csavarhúzó 6×38, 6×100, 8×150
 3 csavarhúzó Phillipshez 1×75, 2×38, 2×100
 1 univerzális kés, (behúzható) 2 tartalék pengével
 1 tolómérő 150 mm
 1 mérőszalag 3 m
 1 kisméretű vízmérték 200 mm
 1 svédcsavarkulcs 200 mm
 1 kombinált fogó 180 mm
 1 oldalcsípőfogó 160 mm
 1 telefonfogó 160 mm
 1 vízpumpafogó 250 mm
 1 kalapács 300 g
 Tárolás: Műanyag koffer (550×420×105 mm)

Műszaki leírás

Tartalom (db)	148
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos-csavarhúzó
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög csavarhúzó
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-32 mm
Csomagolás	Műanyag doboz
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Műanyag patent Szín BLUE	630003 BLUE
Műanyag patent Szín RED	630003 RED