

Koken**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651010 19
GTIN	4991644353125
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	28,2 mm
Hossz	38 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm	651900 3X25
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4