

**HOLEX****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive nylon hüvellyel,  
Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651220 19
GTIN	4045197198792
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.

A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.

A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

**Előny:**

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

**Felhasználás:**

Könnyűfém házak vagy felnik kíméletes szereléséhez. Megbízható védelem a kinyúló ütészálló műanyag burkolatnak és feltétnek köszönhetően. A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, mangán foszfátózott.

**Műszaki leírás**

Hossz	85 mm
Profil oldali Ø	29 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm	651900 3X25