

**Koken****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 21mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651010 21
GTIN	4991644353149
Árucikk kategória	63R

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

**Előny:**

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

**Műszaki leírás**

Profil oldali Ø	30,7 mm
Hossz	38 mm
Kulcsnyílás	21 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

---

**Tartozék**

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col,  
kihúzóval Típus 4

651790 4

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm

651900 3X25

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm

651800 30