

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive nylon hüvellyel,
Kulcsnyílás: 21 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651220 21
GTIN	4045197198907
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.

A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.

A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Felhasználás:

Könnyűfém házak vagy felnik kíméletes szereléséhez. Megbízható védelem a kinyúló ütészálló műanyag burkolatnak és feltétnek köszönhetően. A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátózott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	21 mm
Hossz	85 mm
Profil oldali Ø	31 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm	651900 3X25
Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30