

**HOLEX****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col hosszú, rugós mágnessel, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651210 13
GTIN	4045197215239
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

**Előny:**

A rugós csapágyazású mágnes biztosan rögzíti a csavart. Ezzel egyidejűleg a csavarfej állandó teljes rögzítése is biztosított. A kicsavart csavarok / anyák a rugónak köszönhetően könnyen levehetőek.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

**Figyelem:**

HOLEX IMPACT hosszú 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (651202 sz.).

**Műszaki leírás**

Hossz	78 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Profil oldali Ø	21 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen

Termék fajtája

Dugókulcs fej

**Tartozék**

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm

651800 25

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X20 mm

651900 3X20

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col,  
kihúzóval Típus 3

651790 3