

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col mágnessel, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 651005 13 |
| GTIN | 4045197382344 |
| Árucikk kategória | 62D |

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kulcsnyílás | 13 mm |
| Profil oldali Ø | 21 mm |
| Hossz | 38 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| gépi felhasználáshoz alkalmas | igen |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X20 mm | 651900 3X20 |
| Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm | 651800 25 |
| Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 3 | 651790 3 |