

Koken**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651010 13
GTIN	4991644353064
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

Hossz	38 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Profil oldali Ø	20,7 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X20 mm

651900 3X20

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col,
kihúzóval Típus 3

651790 3

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm

651800 25