

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú Surface Drive, Kulcsnyílás: 21mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651020 21
GTIN	4045197336453
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

Hossz	38 mm
Profil oldali Ø	28 mm
Kulcsnyílás	21 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Øxhossz 3X25 mm	651900 3X25
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4
Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30