

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col mágnessel, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 651005 15 |
| GTIN | 4045197382368 |
| Árucikk kategória | 62D |

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Hossz | 38 mm |
| Kulcsnyílás | 15 mm |
| Profil oldali Ø | 23,7 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| gépi felhasználáshoz alkalmas | igen |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

Tartozék

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col,
kihúzóval Típus 4

651790 4

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm

651800 30

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm

651900 3X25