


HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú Surface Drive, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 651020 10 |
| GTIN | 4045197336361 |
| Árucikk kategória | 62D |

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Profil oldali Ø | 15,5 mm |
| Kulcsnyílás | 10 mm |
| Hossz | 38 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive |
| gépi felhasználáshoz alkalmas | igen |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X20 mm

651900 3X20

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm

651800 25

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col,
kihúzóval Típus 3

651790 3