

HOLEX**IMPACT készlet, 6 szög, 1/2 col hosszú, Surface Drive nylon hüvellyel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651231
GTIN	4045197197504
Árucikk kategória	62D

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Hosszú fejek. A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.

A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcosodást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.

A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

Előny:

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

Felhasználás:

Könnyűfém házak vagy felnik kímélő szereléséhez.

Megbízható védelem a kinyúló ütészálló műanyag burkolatnak és feltétnek köszönhetően.

A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátózott.

Tartalma:

1–1 db dugókulcs fej 651230 sz.: 17; 19; 21 méret

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Tartalom (db)	3
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm	651900 3X25
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colhosszú, Surface Drive nylon hüvellyel Kulcsnyílás 17 mm	651230 17
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colhosszú, Surface Drive nylon hüvellyel Kulcsnyílás 21 mm	651230 21
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colhosszú, Surface Drive nylon hüvellyel Kulcsnyílás 19 mm	651230 19