

Garant**Önzáró fúrótokmány, Típus: 10/12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341420 10/12
GTIN	4045197883223
Árucikk kategória	31J

Leírás**Kivitel:**

Ipari kivitel
DIN 238 rövidkúppal

Felhasználás:

A 342300 – 342887 sz. átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra való felfogáshoz.
Állványos fúrógépekhez.

Műszaki leírás

Külső Ø	40 mm
Befogási tartomány	0 - 10 mm
Fúrótokmány hossz zárva	86 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	12,065 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 12
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli