



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 28 darabos, Típus: P



Rendelési adatok

Rendelés száma	630295 P
GTIN	4013288173898
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8. Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel és belső Torx® csavarokhoz M3 – M6 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalma:

S méret - A 632295 sz. irányváltós racsnival.

P méret - A 632290 sz. áttolható négyszögű racsnival.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 4 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 2 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 6 db 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 méret

Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 150 mm

Toldószár Wobbel: 1 db 56 mm

Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db négyszög betét 1/4 col - bit befogó 1/4 col

Irányváltós racsni (S méret): 1 db 632295 sz.

Áttolható négyszög (P méret): 1 db 632290 sz.
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Műszaki leírás

Tartalom (db)	28
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5-13 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Gyártó jelölése	8100 SA 7
Csomagolás	Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak
Hossz	204 mm
Szélesség	91 mm
Magasság	51 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675340 TX15
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX27	675340 TX27
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675310 3/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX30	675340 TX30
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 1/4 col, kioldóval	632290
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10	675340 TX10
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675240 3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20