

**HOLEX****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú Surface Drive, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651020 27
GTIN	4045197336484
Árucikk kategória	62D

**Leírás****Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

**Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

**Előny:**

A Surface Drive profil a csavarok oldalfelületébe kapaszkodik és kíméli az érzékeny sarkokat. Nem szorul rá a csavarra.

**Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, barnított felület.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	27 mm
Hossz	50 mm
Profil oldali Ø	36 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

---

**Tartozék**

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm	651900 3X25
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4