



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 38 darabos, Alkotóelemek száma:



Rendelési adatok

Rendelés száma	630330
GTIN	4000896164813
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8. Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M3 – M5 menettel és belső Torx®-hoz M3 – M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret

6-szög bitek C 6,3: 5 db 3; 4; 5; 6; 7 mm méret

Bitek Torx®-hoz, C 6,3, furattal: 7 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Bitek Phillips-hez, C 6,3: 3 db 1; 2; 3 méret

Pozidriv bitek C 6,3: 3 db 1; 2; 3 méret

Lapos bitek C 6,3: 3 db 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm méret

Bit tartó fej: 1 db 1/4 col négyszög - 1/4 col hatszög kulcsos rásegítés

Toldószár: 1 db E 6,3 hatszög csatlakozó - 1/4 col négyszög

Nyeles hajtószár: 1 db

Hosszabbító: 2 db 55; 101,5 mm méret

Kardáncsukló: 1 db

Kerepes hajtószár: 1 db

Tárolás: Műanyag doboz csúszásmentes 2K felülettel

Magasság: 52 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 5,5 – 14 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-7 mm

Műszaki leírás

Profil	Lapos-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv-csavarhúzó
Profil	6-szög
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Tartalom (db)	38
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5,5 – 14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-7 mm
Csomagolás	Műanyag doboz csúszásmentes 2K felülettel
Hossz	180 mm
Szélesség	98 mm
Magasság	52 mm
Termék fajtája	Dugókulcs