

HOLEX**Villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílások: 21X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610900 21X24
GTIN	4045197384263
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	21 mm
Kulcsnyílás ₂	24 mm
Maximális pofamagasság h	8 mm
Maximális pofaszélesség b1	47 mm
Maximális pofaszélesség b2	53 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	245 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállítás 1	15 fok
Pofaállítás 2	15 fok

Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs