



## Nyeles hajtósár, 1/4 col racsni, irányváltós



### Rendelési adatok

Rendelés száma	632980
GTIN	7610733233182
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra integrált középállással (rögzített racsni). 24 fog, 15°-os utánfogási szög.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 158 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	158 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Dugókulcs