

**Villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílások: 8X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610950 8X10
GTIN	4045197159212
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális pofaszélesség b2	23 mm
Maximális pofamagasság h	5 mm
Maximális pofaszélesség b1	20 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	8 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	10 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	136 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok

Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs