

**HOLEX****Kulcs készlet, foszfátózott, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610910 10
GTIN	4045197384409
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Tartalom:**

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;  
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30 col

**Műszaki leírás**

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Felület	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

**Tartozék**

Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610900 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610900 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X24 mm	610900 21X24
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X30 mm	610900 27X30
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610900 6X7
Műanyag tartó zárópánttal Kulcsok száma 11	611700 11
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610900 18X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610900 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610900 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610900 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610900 14X15