

**Kulcs készlet, foszfátózott, Kulcsok száma: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610910 12
GTIN	4045197384416
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Tartalom:

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34 méret

Műszaki leírás

Kulcsok száma	12
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Felület	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 30X34 mm	610900 30X34
Villáskulcs Kulcsnyílások 21X23 mm	610900 21X23
Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm	610900 6X7
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610900 10X11
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610900 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610900 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 24X26 mm	610900 24X26
Villáskulcs Kulcsnyílások 27X32 mm	610900 27X32
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610900 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm	610900 16X17
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610900 20X22
Műanyag tartó Kulcsok száma 12	611500 12
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610900 18X19