

**HOLEX****Kulcs készlet, foszfátózott, Kulcsok száma: 13****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 610910 13     |
| GTIN              | 4045197384423 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Tartalom:**

1–1 db 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 sz. villáskulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13;  
14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41 méret

**Műszaki leírás**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Kulcsok száma     | 13           |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus     |
| Pofaállás 1       | 15 fok       |
| Pofaállás 2       | 15 fok       |
| Felület           | foszfátózott |
| Termék fajtája    | Csavarkulcs  |

**Tartozék**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Villáskulcs Kulcsnyílások 27X32 mm | 610900 27X32 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm | 610900 20X22 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm | 610900 18X19 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm | 610900 14X15 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 24X26 mm | 610900 24X26 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 16X17 mm | 610900 16X17 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 30X34 mm | 610900 30X34 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm | 610900 10X11 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 21X23 mm | 610900 21X23 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 6X7 mm   | 610900 6X7   |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm | 610900 12X13 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 36X41 mm | 610900 36X41 |
| Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm   | 610900 8X9   |