



„Zyklop Speed“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, billenőfejjel és kioldóval



Rendelési adatok

Rendelés száma	632390
GTIN	4013288121868
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Kioldóval és irányváltó tárcsával, jobbos és balos hajtáshoz.

Szabadon **billenthető racsnis fej** meghatározott rögzítési pontokkal 0°-nál (csavarhúzóként használható) és kétoldalt 75°-os és 90°-os helyzetben. Munkaszög 5°.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8000 A
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	152 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Termék fajtája	Racsnis

