

Koken
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, kioldóval, Típus:


Rendelési adatok

Rendelés száma	632050
GTIN	4991644021826
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 115 mm

Fogak száma: 20

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3122
Szabvány	DIN 3120
Teljes hossz	115 mm
Fogak száma	20
Munkaszög	18 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület

krómozott