

**Koken****IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú, műanyag hüvellyel,  
Kulcsnyílás: 22mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	651240 22
GTIN	4991644359448
Árucikk kategória	63R

## Leírás

### Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

### **Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.**

A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.

A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.

A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

### Előny:

- **A dugókulcs kicsi Ø-je és a tökéletesen kialakított teljes hossz nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavaroknál is lehetővé teszi a munkavégzést.**
- **Védi az érzékeny alkatrészeket (pl. könnyűfém keréktárcsát) a védőpersely következtében.**
- **A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.**
- **A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.**
- **A dugókulcsok nagy terhelésnek tehetőek ki a torziós zónáknak köszönhetően.**
- **A belső műanyag ütköző védi a kerékanya érzékeny felületeit.**

### Felhasználás:

Elsősorban érzékeny alkatrészek kíméletes szereléséhez (pl. könnyűfém keréktárcsákhoz).

### Szabvány:

**DIN 3129****Alapanyag:**

Króm-molibdén acél, mangán foszfátózott.

**Figyelem:**

Tartalék védőperselyeket a 651242 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Hossz	110 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Profil oldali Ø	30,5 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

**Tartozék**

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 25 mm	651800 25
Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 3	651790 3
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X20 mm	651900 3X20
Műanyag védőhüvely Típus 22	651242 22