



## Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, 1/4 col, forgatható markolattal és kioldóval



### Rendelési adatok

Rendelés száma	632395
GTIN	3148518525961
Árucikk kategória	63V

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz.

Hagyományos használat esetén 6°-os munkaszög, a forgatható markolat használata esetén 0°-os munkaszög.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 60

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	120 mm
Fogak száma	60
Munkaszög	0 - 6 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Termék fajtája

Racsni