



Önszintező keresztvonal lézer GCL, Típus: 2-50CG



Rendelési adatok

Rendelés száma	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Árucikk kategória	46T

Leírás

Kivitel:

Kompakt keresztvonal lézer önszintező lézervonalakkal. Vonalak gyors, horizontális és vertikális beállítása. A robusztus forma puha betétekkel véd az ütések ellen. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. Két további függőleges függővonal pont. **Zöld keresztvonalak** a legjobb láthatóság érdekében rossz fényviszonyok esetén is. Bluetooth kapcsolat a távvezérelt használathoz a precíz munkavégzés érdekében a készülék megérintése nélkül. Akkumulátorral (tartozék) vagy elemekkel működtethető. Nagy, akár 80 m munkatartomány az LR 7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

12 V Li-Ion akku, töltőkészülék, multifunkciós tartó, lézer céltábla, védőtok és szállítóköffer.

Műszaki leírás

Hossz	136 mm
Hatótávolság	20 m

IP védettségi osztály	IP 54
Szintezési tartomány	±4 fok
Állványmenet	1/4 coll
Hibahatár	± 0,3 mm/m
Magasság	122 mm
Hatótávolság vevővel	80 m
Lézerosztály	2
Szélesség	55 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Súly	600 g
Csomagolás	Szállítókoszár
Lézer színe	zöld
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Névleges feszültség	12 V
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Keresztvonal lézer