

**Villáskulcs, foszfátózott, Kulcsnyílások: 7X8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	610900 7X8
GTIN	4045197384072
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Maximális pofaszélesség b1	18 mm
Maximális pofaszélesség b2	20 mm
Maximális pofamagasság h	4 mm
Kulcsnyílás ₁	7 mm
Kulcsnyílás ₂	8 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	130 mm
Szabvány	ISO 3318
Szabvány	DIN 3110
Pofaállítás 1	15 fok
Pofaállítás 2	15 fok

Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
szikramentes	nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs