



Simító görgő, konvex, Görgő Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	291440 10
GTIN	4030741009181
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Esztergált és polírozott ($R_z = 4 \mu\text{m}$).
Konvex HSS simító görgők – RRE típus.

Előny:

- **Jobb felületminőség.**
- **Keményített felület.**
- **Csökken a folyamatidő.**

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható:

Gépi villához: 290000; 290001 sz.

Műszaki leírás

Tekercs Ø	10 mm
Görgőfurat Ø	4 mm
Görgőszélesség	4 mm

Szerszáanyag	HSS
Érdesség érték	4 µm
Alak	konvex
Típus	RRE
Termék fajtája	Simító szerszám