



## Simító görgő, konvex, Görgő Ø: 15mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291440 15
GTIN	4030741009327
Árucikk kategória	29H

### Leírás

**Kivitel:**

Esztergált és polírozott ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).  
Konvex HSS simító görgők – RRE típus.

**Előny:**

- **Jobb felületminőség.**
- **Keményített felület.**
- **Csökken a folyamatidő.**

**Felhasználás:**

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

**Alkalmazható:**

Gépi villához: 290000; 290001 sz.

### Műszaki leírás

Görgőfurat Ø	4 mm
Tekercs Ø	15 mm
Görgőszélesség	4 mm

Szerszámanyag	HSS
Érdesség érték	4 µm
Alak	konvex
Típus	RRE
Termék fajtája	Simító szerszám