



Sima hengeres görgő, konvex, Görgő Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	291442 25
GTIN	4030741391033
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Konvex HSS simító görgők – RRE típus.
Köszörült ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Előny:

- **Jobb felületminőség.**
- **Keményített felület.**
- **Csökken a folyamatidő.**

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható :

Gépi villához: 290004 sz.
Görgőszélesség: 8 mm
Görgőfurat Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Tekercs Ø	25 mm
Görgőfurat Ø	6 mm

Görgőszélesség	8 mm
Szerszámanyag	HSS
Érdesség érték	2 - 3 μm
Alak	konvex
Típus	RRE
Termék fajtája	Simító szerszám