

**Sima hengeres görgő, konvex, Görgő Ø: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	291445 20
GTIN	4030741390166
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Köszörült és polírozott ($R_z = 1 \mu\text{m}$).
Konvex HSS simító görgők – RRE típus.

Előny:

- **Jobb felületminőség.**
- **Keményített felület.**
- **Csökken a folyamatidő.**

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható:

Gépi villához: 290004 sz.

Műszaki leírás

Tekercs Ø	20 mm
Görgőfurat Ø	6 mm
Görgőszélesség	8 mm

Szerszáanyag	HSS
Érdesség érték	1 µm
Alak	konvex
Típus	RRE
Termék fajtája	Simító szerszám