



## Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 gyorsváltó befogóval, ESD, Hatszög befogó:mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676415
GTIN	4013288103918
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

**Kraftform nyél** 1/4 col bitekhez való befogóval.

**„Rapidaptor“ gyorsváltó befogóval.**

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas.**

#### Szabvány:

ESD nach **DIN 53482** / VDE 0303 Teil 3.

#### Alkalmazható :

1/4 col bitek C6,3 és E6,3 szárral.

Bit befogó: F6,3

Bit befogó: D6,3

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Teljes hossz: 119 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	119 mm
Bit befogó	F 6,3
Bit befogó	D 6,3
Elektromos szigetelés	EGB/ESD
Forgó sapka	nem
Inkl. bitek	nem

