



## „Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 1/4 col, kioldóval



### Rendelési adatok

Rendelés száma	632290
GTIN	4013288174017
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz. Kioldóval.

#### Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

#### Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 76

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	8003 A
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3122
Szabvány	DIN 3120
Teljes hossz	141 mm
Fogak száma	76
Munkaszög	4,7 fok

Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Racsni