

Irodai polcbővítés, Mélység 300 mm, Magasság / polclap szélessége: 2300/1000mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990591 2300/1000
GTIN	4004514219961
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

Perforálás nélküli T-profil keret előlap és polclap.
Kitámasztás keresztmerevítőkkal. Az ütköző peremek megakadályozzák a mappák és dokumentumok lelökését. A felső polcon nincs ütköző perem.

Maximális teherbírás: 85 kg / polclap.

Polcmélység 300 mm: Akár 96 mappát is tárol mezőnként 2300 mm magasságnál.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Polcbővítés: Névleges hossz +6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Kihajlási hossz: max. 600 mm

Figyelem:

- Ha a polcok magasság / mélység aránya nagyobb, mint 5:1-hez, azt biztosítani kell felborulás ellen.
- A padló- és fali rögzítőelemeket a készlet tartalmazza.

Műszaki leírás

Magasság	2300 mm
Szélesség	1000 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1006 mm
Mélység	300 mm
Polclapok száma	7
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	Horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 300 mm
Termék fajtája	Irattartó polc

Tartozék

Rögzítő talp	990852
--------------	--------