



Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet belső és külső gyűrűhöz, Fogók száma: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	700155 4
GTIN	4003773050056
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt markolat és illeszték, hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva, a fogótestbe ültetve és bepréselve. Feketített fogó, köszörült fej, szárak műanyag bevonattal.

A külső Seeger gyűrű fogók illesztéke **beépített nyitórugóval** rendelkezik.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tartalom:

1–1 Seeger gyűrű fogó 719790 sz. J1 és J2 méret.

1–1 Seeger gyűrű fogó 719890 sz. A1 és A2 méret.

Műszaki leírás

Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza	140; 185 mm
Külső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je	1,25; 1,8 mm
Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza	140; 180 mm

Fogók száma	4
Belső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je	1,25; 1,8 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	10 – 25; 19 – 60 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	12 – 25; 19 – 60 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Tárolás	Textil felgöngyölhető tok
Szabvány	DIN 5254 A és B
Szabvány	DIN 5256 C és D
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó

Tartozék

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A2	719890 A2
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J2	719790 J2
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A1	719890 A1
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J1	719790 J1