



## Kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel, Teljes hossz: 180mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706010 180
GTIN	4003773081395
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

#### Felhasználás:

A mélyépítéset, magasépítéset, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

#### Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Felület	Krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

**Tartozék**

KarabinerSTEEL D TRI	098195
KarabinerDOUBLE TRI	098194
Összekötő elemKötél Teherbírás 15,9 kg	098240 15,9
Összekötő elemSpirál tartókötel Típus T2T	098245 T2T
KarabinerOVALSTEEL SC Típus	098196