



## Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706025 250
GTIN	4003773081517
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

#### Felhasználás:

A mélyépítéset, magasépítéset, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

#### Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

### Műszaki leírás

Hatszög befogási tartomány	46 mm
Befogható tartomány csőnél	2 coll
Fogazott finombeállítás száma	25
Teljes hossz	250 mm
Gyártó jelölése	Cobra
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

---

**Tartozék**

Összekötő elemKötél Teherbírás 15,9 kg	098240 15,9
KarabinerSTEEL D TRI	098195
KarabinerDOUBLE TRI	098194
Összekötő elemSpirál tartókötel Típus T2T	098245 T2T
KarabinerOVALSTEEL SC Típus	098196