



Oldalcsípőfogó VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	706040 160
GTIN	4003773081463
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.

DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Felhasználás:

A mélyépítészet, magasépítészet, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Összekötő elemSpirál tartókötel Típus T2T	098245 T2T
KarabinerSTEEL D TRI	098195
KarabinerDOUBLE TRI	098194
Összekötő elemKötél Teherbírás 15,9 kg	098240 15,9
KarabinerOVALSTEEL SC Típus	098196