

**Koken****Toldósár, 1/4 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 100mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	632525 100
GTIN	4991644021048
Árucikk kategória	63R

## Leírás

### Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint. Két fokozatú toldósár. A billenthető toldósár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig). „Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű belső négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt.

### Szabvány:

**DIN 3123-B 6,3**

### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

### Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 632519

## Műszaki leírás

Teljes hossz	100 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod

