

Koken**IMPACT toldószár, 1/2 col, E 12,5, Teljes hossz: 75mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	651410 75
GTIN	4991644385232
Árucikk kategória	63R

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Műszaki leírás

Teljes hossz	75 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3121
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Termék fajtája	Extensionrod

Tartozék

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col, kihúzóval Típus 4	651790 4
Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Ø×hossz 3X25 mm	651900 3X25
Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm	651800 30