



12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 14mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 630950 14 |
| GTIN | 4018754000395 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület

AS-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 630929

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|---------|
| Profil oldali Ø | 18,8 mm |
| Hossz | 24 mm |
| Kulcsnyílás | 14 mm |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |