

Koken**IMPACT kardáncsukló, 1/2 col, E 12,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	651610
GTIN	24991644385557
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.

Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Külső négyszög DIN 3121 E 12,5 (rugós csappal) ill. F 12,5 (csaplyuk) szerint.

Belső négyszög DIN 3121 G 12,5 szerint furattal és gyűrűhoronnyal.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Alapanyag: Króm molibdén acél

Teljes hossz: 65 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	65 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3121
Meghajtó négyszög	1/2 coll
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen

Termék fajtája

Toldósár

Tartozék

Rögzítőcsap fejekhez, 1/2 col Øxhossz 3X25 mm

651900 3X25

Biztosítókapocs készlet, 10 darabos, fejekhez, 1/2 col,
kihúzóval Típus 4

651790 4

Gumigyűrű 1/2 col fejekhez Ø 30 mm

651800 30