

Garant**Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval, SK 40 A = 80, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302312 16
GTIN	4045197883902
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
- Keményfém szerszámokhoz.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Megerősített kivitel.

Előny:**Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között**

- megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
- megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.

A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében

- csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
- nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.

Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkezni. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorító készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Figyelem:

A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg. **Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat.**

A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: <http://ho7.eu/anschliff>.

Forgácsolási stratégia: HPC

Befogási Ø D₁: 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Hozzávaló szerszám köszörülés 129100: 16

Műszaki leírás

Ø D ₂	33 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Külső Ø D	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Hozzávaló szerszám köszörülés 129100	16
Befogó	SK 40 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Alapszekrény	354290
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40

Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40